



更多信息，请登录
radwag.com/en/info,w1,3JW



MA 50/1.R.NS
MA 110.R.NS
MA 50.R.NS
MA 210.R.NS

以上图片，仅供参考

功能



干燥模式



样品干燥



水分含量分析



干燥重量测定

技术参数

	MA 50/1.R.NS	MA 50.R.NS	MA 110.R.NS
计量参数			
最大量程 [Max]	50 g	50 g	110 g
分度值 [d]	0,1 mg	1 mg	1 mg
去皮范围	-50 g	-50 g	-110 g
校准方式	外校	外校	外校
最大样品重量	50 g	50 g	110 g
加热模块	金属加热器	金属加热器	金属加热器
水分含量重复性	+/-0,05% (2g 样品) +/-0,01%(10g 样品)	+/-0,05% (2g 样品) +/-0,01%(10g 样品)	+/-0,05% (2g 样品) +/-0,01%(10g 样品)
水分含量可读性	0,0001%	0,001%	0,001%
加热温度范围	max 160 °C	max 160 °C	max 160 °C
物理参数			
水平调节	手动	手动	手动
显示屏	LCD (背光)	LCD (背光)	LCD (背光)
防护等级	IP 43	IP 43	IP 43
秤盘尺寸	ø90, h= 8 mm	ø90, h= 8 mm	ø90, h= 8 mm
包装尺寸	476×381×346 mm	476×381×346 mm	470×380×336 mm
净重	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg
毛重	6 kg	6,3 kg	6,3 kg
通讯接口			
接口	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi
电气参数			
电源	200V-240V AC 50/60Hz	200V-240V AC 50/60Hz	200V-240V AC 50/60Hz
电源功率	4 W	4 W	4 W
加热模块功率	450 W	450 W	450 W
环境条件			
工作温度	+10 ~ +40 °C	+10 ~ +40 °C	+10 ~ +40 °C
特点			
加热模式	4 种 (标准, 快速, 阶段, 温和)	4 种 (标准, 快速, 阶段, 温和)	4 种 (标准, 快速, 阶段, 温和)
结束模式	4 种 (全自动, 手动, 定时, 用户自定义)	4 种 (全自动, 手动, 定时, 用户自定义)	4 种 (全自动, 手动, 定时, 用户自定义)
附加功能	样品可追溯	样品可追溯	样品可追溯

技术参数

	MA 210.R.NS
计量参数	
最大量程 [Max]	210 g
分度值 [d]	1 mg
去皮范围	-210 g
校准方式	外校
最大样品重量	210 g
加热模块	金属加热器
水分含量重复性	+/-0,05% (2g 样品), +/-0,01% (10g 样品)
水分含量可读性	0,001%
加热温度范围	max 160 °C
物理参数	
水平调节	手动
显示屏	LCD (背光)
防护等级	IP 43
秤盘尺寸	ø90, h= 8 mm
包装尺寸	470×380×336 mm
净重	4,8 kg
毛重	6,3 kg
通讯接口	
接口	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi
电气参数	
电源	200V-240V AC 50/60Hz
电源功率	4 W
加热模块功率	450 W
环境条件	
工作温度	+10 ~ +40 °C
特点	
加热模式	4 种 (标准, 快速, 阶段, 温和)
结束模式	4 种 (全自动, 手动, 定时, 用户自定义)
附加功能	样品可追溯

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



附件

- 条码扫描器

水分仪防尘罩

水分仪附件

水分仪储存箱

防震工作台
- 水分渗透测定装置

打印机

RS 232, RS 485 连接线

RS 232 连接线 (水分仪-打印机)

软件

水分仪尺寸

MA 50/1.R.NS Moisture Analyzer, MA 110.R.NS Moisture Analyzer, MA 50.R.NS Moisture Analyzer, MA 210.R.NS Moisture Analyzer

